




Montagetool DexFix.

Allgemein:

DexFix ist ein von Svedex/ Dextūra entwickeltes Montagetool, das die Montage einer Umfassungszarge schneller, einfacher und genauer macht.



Vorteile:

- Schnellere Montage von dextūra Zargen
- Ca. 25% Zeitsparung bei der Montagezeit
- Zarge schnell in guten Positionen zu fixieren
- lastiges Hantieren mit Keilen zum fixieren/justieren entfällt
- Druckfeste Hinterfütterung
- Geeignet für alle Wandtypen
- Patentiertes Produkt



Anwendung:


- DexFix wird zuerst exklusiv nur bei uns erhältlich sein (Umfassungszargen)
- 6 Elemente pro Zarge (3 Elemente pro Seite)
- Vormontiert bei Zarge ab einer Wandstärke 125 mm.
- Für Wandstärken unter 125 mm, wird es lose beigelegt.
In diesem Fall muss der Monteur das DexFix selbst an den markierten Positionen ankleben/anbringen/befestigen
- Geeignet für alle Wandtypen
- Klemmbereich bis 40 mm
- Erhältlich bei den Modellen 01 bis 16 (alle Bekleidungen)
- Anwendbar bei stumpfen und gefalzten Zargen
- Das System ermöglicht somit eine druckfeste Hinterfütterung, laut internen Prüfungen, von bis zu 60 kg. Weitere Gewichtsklassen befinden sich gerade in der Testphase
- Bei schwereren Türen (einschließlich technischer Türen) muss eine zusätzliche Fixierung angebracht werden (durch Keile, Luftkissen oder Zargenrichtzwingen)
- Nicht anwendbar für Brandschutz Zargen
- Präzise, einfache und schnelle Ausrichtung der Zarge mit einem Torx 25 Schraubendreher oder Bit-Einsatz

Bei größeren Wandstärken kann ein extra langer Schraubendreher erforderlich sein.


<https://www.projahn.de/produkt/bit-halter-magnetisch-mit-schnellspannfutter-63-14-1.html>

Position des Montagetool

DexFix wird in den unten gezeigten Positionen montiert.
(oder muss bei separate Bestellung an der Zarge angebracht werden.)



- A : auf der Höhe des oberes Bandes
- B : auf der Höhe des Schließbleches
- C : auf der Höhe des unteres Bandes



D: das DexFix wird bündig vom Futterteil an die Falzbekleidung gesetzt.

Wenn DexFix lose geliefert wird (Wandstärke <125 mm), ist auf der Rückseite der Zarge eine Markierung der richtigen Positionen vorgegeben.

Bestellung:

DexFix kann montiert oder lose beigelegt im Zargenkarton bestellt werden.